



EC370

**Energiezähler dreiphasig, 1 Tarif, Wandlermessung 50 bis 6000A**

**Technische Eigenschaften**

**Architektur**

Polart

3P+N

**Elektrischer Strom**

Nennstrom

6000 A

**Kapazität**

Anzahl Module

4

**Abmessungen**

Höhe

90 mm

Breite

72 mm

**Ausstattung**

Art des Impulsgebers

Elektrisch

**Kompatibilität**

Geeignet für

Bezug

**Installation, Montage**

Montage auf

DIN Schiene

**Messung**

Messsystem

Messwandler

Messgeräteart

Elektronisch

Frequenzmessbereich

50 - 60 Hz

**Spannungsversorgung**

Anzahl der Phasen für Einspeisung

4

**Funktionen**

Genauigkeitsklasse

B

Tarifausführung

Eintarif

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)

IP20

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur

-10 - 55 °C

Lager-/Transporttemperatur

-20 - 70 °C

**Leistung**

Leistungsaufnahme VA

8,40 VA

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom

1,80 W

**Elektrischer Strom**

Maximaler Strom im Messstromkreis

6000 A

**Frequenz**

Frequenz

50 - 60 Hz

**Nachhaltigkeit**

REACH-SVHC frei

Ja

RoHS-konform

Ja