



LFF6011069016

#### Topo LFF 40/60110

#### Características técnicas

##### Dimensões

|         |        |
|---------|--------|
| Altura  | 60 mm  |
| Largura | 110 mm |

##### Materiais

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Material   | PC-ABS          |
| Tratamento | Sem tratamento  |
| Cor        | Branco trânsito |
| Código RAL | 9016            |

##### Segurança

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Resistência ao impactos IK | IK07 |
|----------------------------|------|

##### Condições de utilização

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Temperatura de funcionamento | -5 - 90 °C |
|------------------------------|------------|

##### Equipamento

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Com película protetora | Não |
|------------------------|-----|

##### Configuração

|              |     |
|--------------|-----|
| Sobreposição | Sim |
|--------------|-----|

##### Conetividade

|                  |                                             |
|------------------|---------------------------------------------|
| Tipo de montagem | Ligação com parafuso<br>Montagem de encaixe |
|------------------|---------------------------------------------|

##### Adequado para

|                         |
|-------------------------|
| LFF 40x110 / LFF 60x110 |
|-------------------------|

##### Sustentabilidade

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Livre de halógeno     | Sim |
| REACH - livre de SVHC | Sim |
| Conformidade RoHS     | Sim |

#### Imagens e esquemas

