



EC372

Energiezähler dreiphasig, 2 Tarif, Wandlermessung 50 bis 6000A

Technische Eigenschaften

Architektur

Polart	3P+N
--------	------

Elektrischer Strom

Nennstrom	6000 A
-----------	--------

Kapazität

Anzahl Module	4
---------------	---

Abmessungen

Höhe	90 mm
Breite	72 mm

Ausstattung

Art des Impulsgebers	Elektrisch
----------------------	------------

Kompatibilität

Geeignet für	Bezug
--------------	-------

Installation, Montage

Montage auf	DIN Schiene
-------------	-------------

Messung

Messsystem	Messwandler
Messgeräteart	Elektronisch
Frequenzmessbereich	50 - 60 Hz

Spannungsversorgung

Anzahl der Phasen für Einspeisung	4
-----------------------------------	---

Funktionen

Genauigkeitsklasse	B
--------------------	---

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------	------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-10 - 55 °C
Lager-/Transporttemperatur	-20 - 70 °C

Leistung

Leistungsaufnahme VA	8,40 VA
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	1,80 W

Elektrischer Strom

Maximaler Strom im Messstromkreis	6000 A
-----------------------------------	--------

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja