



EC372

Energiezähler dreiphasig, 2 Tarif, Wandlermessung 50 bis 6000A

Technische Eigenschaften

Architektur

Polart

3P+N

Elektrischer Strom

Nennstrom

6000 A

Kapazität

Anzahl Module

4

Abmessungen

Höhe

90 mm

Breite

72 mm

Ausstattung

Art des Impulsgebers

Elektrisch

Kompatibilität

Geeignet für

Bezug

Installation, Montage

Montage auf

DIN Schiene

Messung

Messsystem

Messwandler

Messgeräteart

Elektronisch

Frequenzmessbereich

50 - 60 Hz

Spannungsversorgung

Anzahl der Phasen für Einspeisung

4

Funktionen

Genauigkeitsklasse

B

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)

IP20

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur

-10 - 55 °C

Lager-/Transporttemperatur

-20 - 70 °C

Leistung

Leistungsaufnahme VA

8,40 VA

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom

1,80 W

Elektrischer Strom

Maximaler Strom im Messstromkreis

6000 A

Frequenz

Frequenz

50 - 60 Hz

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei

Ja

RoHS-konform

Ja