



EC378

kWh-meter 3-fase, via trafo 5/6000 A M-Bus, 4 modulen

Technische eigenschappen

Uitvoering

Bussystem	M-BUS
-----------	-------

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	6000 A
-----------------	--------

Capaciteit

Aantal modulen	4
----------------	---

Afmetingen

Hooqte	90 mm
--------	-------

Breedte	72 mm
---------	-------

Samenstelling

Type impulsgever	Elektrisch
------------------	------------

Compatibiliteit

Geslacht		Inkoop
Geslacht voor		

Installatie, montage

Gemonteerd op	DIN-rail
---------------	----------

Meting

Meetsysteem	Directe meting
-------------	----------------

Type meetinstrument	Elektronisch
---------------------	--------------

Frequentie meetbereik	50 - 60 Hz
-----------------------	------------

Voeding

Aantal fases voor voeding	4
---------------------------	---

Functies

Type tarief	Multi-tarief
-------------	--------------

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-10 - 55 °C
---------------------	-------------

Opslag-/transport-temperatuur	-25 - 70 °C
-------------------------------	-------------

Vermogen

Opgenomen vermogen VA	10 VA
-----------------------	-------

Totaal vermogensverlies onder IN	2 W
----------------------------------	-----

Stroom / temperatuur

Maximale meetcircuitstroom	6000 A
----------------------------	--------

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
--------------	----

REACH-SVHC vrij	Ja
-----------------	----

RoHS conform	Ja
--------------	----