



LFE6011069016

Ändstycke LFE60110, 60x110mm, Halogenfri, lämplig att monteras utomhus, Vit

#### Tekniska egenskaper

##### Dimensioner

|       |        |
|-------|--------|
| Höjd  | 60 mm  |
| Bredd | 110 mm |

##### Material

|            |   |
|------------|---|
| Material   | Akrylnitrilstyrenakrylat (ASA)<br>Polykarbonat (PC) |
| Behandling | Obehandlad  |
| Färg       | Trafikvit   |
| RAL-kod    | 9016  |

##### Säkerhet

|                     |      |
|---------------------|------|
| Slagtåligghet IK    | IK10 |
| Kapslingsklass (IP) | IP30 |

##### Användningsförhållanden

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Driftstemperatur | -25 - 60 °C |
|------------------|-------------|

##### Utrustning

|                |     |
|----------------|-----|
| Med skyddsfilm | Nej |
|----------------|-----|

##### Konfiguration

|          |    |
|----------|----|
| Överlapp | Ja |
|----------|----|

##### Anslutning

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| Typ av montering | Skruvanslutning<br>Snabbanslutning |
|------------------|------------------------------------|

##### Lämplig för

|            |  |
|------------|--|
| LFE 60x110 |  |
|------------|--|

##### Hållbarhet

|                       |    |
|-----------------------|----|
| REACH-SVHC fri        | Ja |
| RoHS-överensstämmelse | Ja |

#### Illustrationer | teckningar

