



41107009



Steckdose SCHUKO mit Kontroll-LED, Beschriftungsfeld u. erh.BS K.1 polarweiß,gl.

#### Technische Eigenschaften

##### Spannung

Nennspannung 250 V

##### Elektrischer Strom

Nennstrom 16 A

##### Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

##### Werkstoff

Farbe Polarweiß

RAL Nummer 9010

Glanzgrad Glänzend

Werkstoff Thermoplast

Oberfläche Unbehandelt

##### Abmessungen

Höhe 71 mm

Breite 71 mm

Einbautiefe 32 mm

##### Installation, Montage

Montage auf Unterputz

##### Konnektivität

Anschlussart Schraubanschluss

Montageart Schraubbefestigung  
Krallenbefestigung

##### Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose SCHUKO

Verdreher Zentraleinsatz Nein

Mit Klappdeckel Nein

Mit Schutzleiterkontakt rund Nein

Mit Signallampe Nein

Mit Schloss Nein

##### Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Ja

##### Kapazität

Anzahl Module 1

##### Bedienelemente und Anzeigen

Art der Beleuchtung für die Installationsgeräte Integrierte Bedienungskontrollleuchte

##### Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz Ja

IP-Klasse (Ingress Protection) IP20

##### Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung Nein

Mit Funktionsbeleuchtung Ja

##### Kennzeichnung

Mit Aufdruck Nein

##### Texte

Abdeckung Zentralplatte

Schutz Erhöhter Berührungsschutz

Anschlussart Mit Schraub-Liftklemmen

---

**Geeignet für**

K.x

---

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei

Ja

RoHS-konform

Ja

---