



UK340282

## Vloergoot verzonken 2-compartimenten 340x28mm staal

### Technische eigenschappen

#### Afmetingen

Hoogte	28 mm
Breedte	340 mm
Lengte	2000 mm
Binnendoorsnede	9520 - 9520 mm <sup>2</sup>

#### Capaciteit

Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)	39
--	----

#### Samenstelling

Verwijderbare deksel	Ja
Aantal compartimenten	2 - 2

#### Installatie, montage

Vloerinstallatiesysteem montage op	Verzonken (gesloten)
------------------------------------	----------------------

#### Materiaal

Materiaal	Staal
Oppervlakte behandeling	Verzinkt

#### Gebruiksvoorwaarden

Verticale belasting uitgeoefend op een klein oppervlak	1,5 kN
--	--------

#### Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja

#### Afbeeldingen | tekeningen

