



G44039010

Anbauverteiler 12 Teilungseinheiten mit Klarsichttür aus Polystyrol in reinweiß

Technische Eigenschaften

Installation, Montage

| | |
|-------------|---------|
| Montage auf | Aufputz |
|-------------|---------|

Ausstattung

| | |
|---------------|---|
| Anzahl Reihen | 1 |
|---------------|---|

Kapazität

| | |
|---------------|----|
| Anzahl Module | 12 |
|---------------|----|

Abmessungen

| | |
|------|--------|
| Höhe | 245 mm |
|------|--------|

| | |
|--------|--------|
| Breite | 305 mm |
|--------|--------|

| | |
|-------|-------|
| Tiefe | 97 mm |
|-------|-------|

Abdeckung, Tür

| | |
|---------------------|---|
| Anzahl Schranktüren | 1 |
|---------------------|---|

| | |
|----------------------|---|
| Anzahl der Schlösser | 0 |
|----------------------|---|

Abmessungen

| | |
|-----------------------------|----|
| Breite in Teilungseinheiten | 12 |
|-----------------------------|----|

Abdeckung, Tür

| | |
|------------------------------|----|
| Mit transparentem Deckel/Tür | Ja |
|------------------------------|----|

Werkstoff

| | |
|-----------|------------|
| Werkstoff | Kunststoff |
|-----------|------------|

| | |
|------------|------|
| RAL Nummer | 9010 |
|------------|------|

| | |
|-------|----------|
| Farbe | Reinweiß |
|-------|----------|

Ausstattung

| | |
|-------------------------|------|
| Mit Erdungsklemmenblock | Nein |
|-------------------------|------|

| | |
|-------------------|------|
| Mit Montageplatte | Nein |
|-------------------|------|

Sicherheit

| | |
|--------------|-----------------|
| Schutzklasse | Schutzklasse II |
|--------------|-----------------|

| | |
|-------------------|------|
| Stoßfestigkeit IK | IK05 |
|-------------------|------|

| | |
|--------------------------------|------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP30 |
|--------------------------------|------|

| | |
|----------------|-------------------|
| Schließungstyp | Schnappverschluss |
|----------------|-------------------|

Nachhaltigkeit

| | |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|

Abbildungen | Zeichnungen

