



G44039010

Anbauverteiler 12 Teilungseinheiten mit Klarsichttür aus Polystyrol in reinweiß

Technische Eigenschaften

Installation, Montage

Montage auf	Aufputz
-------------	---------

Ausstattung

Anzahl Reihen	1
---------------	---

Kapazität

Anzahl Module	12
---------------	----

Abmessungen

Höhe	245 mm
------	--------

Breite	305 mm
--------	--------

Tiefe	97 mm
-------	-------

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	1
---------------------	---

Anzahl der Schlösser	0
----------------------	---

Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten	12
-----------------------------	----

Abdeckung, Tür

Mit transparentem Deckel/Tür	Ja
------------------------------	----

Werkstoff

Werkstoff	Kunststoff
-----------	------------

RAL Nummer	9010
------------	------

Farbe	Reinweiß
-------	----------

Ausstattung

Mit Erdungsklemmenblock	Nein
-------------------------	------

Mit Montageplatte	Nein
-------------------	------

Sicherheit

Schutzklasse	Schutzklasse II
--------------	-----------------

Stoßfestigkeit IK	IK05
-------------------	------

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP30
--------------------------------	------

Schließungstyp	Schnappverschluss
----------------	-------------------

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----

Abbildungen | Zeichnungen

