



WJC100

**Prise de courant 2P+T ateha complet**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 16 A

**Fréquence**

Fréquence 50 - 60 Hz

**Matière**

Couleur Blanc signalisation

Code RAL 9016

Finition Brillant  
Mat

Matériau Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)

Traitement Non traité

**Dimensions**

Hauteur 77 mm

Nombre d'unités 1

Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

**Installation, montage**

Montage sur En saillie

**Connectivité**

Type de raccordement Borne à vis

Type de montage Fixation par vis

**Équipement**

Type de connecteur/prise de courant Norme française NF

Insert central rotatif Non

Avec couvercle à charnière Non

Avec broche ronde de protection de mise à la terre Oui

Avec lampe de signalisation Non

**Accessoires**

Comporte un champ d'étiquetage Non

**Capacité**

Nombre de modules 1

**Sécurité**

Avec protection renforcée des contacts Oui

Résistance aux chocs IK IK04

Classe de protection (IP) IP21D

**Fonctions**

Avec éclairage d'orientation Non

Avec éclairage fonctionnel Non

**Identification**

Avec inscription Non

**Textes**

Housse Boîtier complet

Protection Avec protection contre les surcharges et les courts-circuits

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS Oui