



BR652103DHLAN

BR65 buitenhoek 68x210 mm 2x80 mm, variabel, halogeenvrij, alulook

#### Technische eigenschappen

##### Afmetingen

Hoogte	68 mm
Breedte	210 mm
Meting a	37 mm

##### Toebehoren

Toebehoren	Dekselonderdeel
------------	-----------------

##### Configuratie

Overlappend	Ja
-------------	----

##### Instellingen

Hoekbereik	85 - 95
------------	---------

##### Installatie, montage

Bodemperforatie	Nee
-----------------	-----

##### Materiaal

Materiaal	PC-ABS
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld
Kleur	Aluminium

##### Veiligheid

Slagvastheid IK	IK07
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP40

##### Samenstelling

Met beschermfolie	Nee
-------------------	-----

##### Geschikt voor

BRA 65x210D

##### Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja

#### Afbeeldingen | tekeningen

