




BR652103DHLAN

BR65 buitenhoek 68x210 mm 2x80 mm, variabel, halogeenvrij, alulook

Technische eigenschappen

Afmetingen

Hoogte	68 mm
Breedte	210 mm
Meting a	37 mm

Toebehoren

Toebehoren	Dekselonderdeel
------------	-----------------

Configuratie

Overlappend	Ja
-------------	----

Instellingen

Hoekbereik	85 - 95
------------	---------

Installatie, montage

Bodemperforatie	Nee
-----------------	-----

Materiaal

Materiaal	PC-ABS
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld
Kleur	Aluminium

Veiligheid

Slagvastheid IK	IK07
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP40

Samenstelling

Met beschermfolie	Nee
-------------------	-----

Geschikt voor

BRA 65x210D	
-------------	--

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja

Afbeeldingen | tekeningen

