



G44039001

**Anbauverteiler 12 Teilungseinheiten mit Klarsichttür aus Polystyrol in cremeweiß**

**Technische Eigenschaften**

**Installation, Montage**

Montage auf	Aufputz
-------------	---------

**Ausstattung**

Anzahl Reihen	1
---------------	---

**Kapazität**

Anzahl Module	12
---------------	----

**Abmessungen**

Höhe	245 mm
------	--------

Breite	305 mm
--------	--------

Tiefe	97 mm
-------	-------

**Abdeckung, Tür**

Anzahl Schranktüren	1
---------------------	---

Anzahl der Schlosser	0
----------------------	---

**Abmessungen**

Breite in Teilungseinheiten	12
-----------------------------	----

**Abdeckung, Tür**

Mit transparentem Deckel/Tür	Ja
------------------------------	----

**Werkstoff**

Werkstoff	Kunststoff
-----------	------------

RAL Nummer	9001
------------	------

Farbe	Cremeweiß
-------	-----------

**Ausstattung**

Mit Erdungsklemmenblock	Nein
-------------------------	------

Mit Montageplatte	Nein
-------------------	------

**Sicherheit**

Schutzklasse	Schutzklasse II
--------------	-----------------

Stoßfestigkeit IK	IK05
-------------------	------

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP30
--------------------------------	------

Schließungstyp	Schnappverschluss
----------------	-------------------

**Abbildungen | Zeichnungen**

