




UM23B

Railloper 20 x 10 mm b = 750 mm

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	500 A
-----------------	-------

Afmetingen

Dikte rail	10 - 10 mm
Hoogte railsysteem	20 mm
Lengte stroomrail	750 mm

Samenstelling

Aantal velden in de breedte	3
-----------------------------	---

Materiaal

Materiaal	Koper
-----------	-------

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja