



UM24A

Railkoper 20 x 5 mm b = 1000 mm

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	315 A
-----------------	-------

Afmetingen

Dikte rail	5 - 5 mm
Hoogte railsysteem	20 mm
Lengte stroomrail	995 mm

Samenstelling

Aantal velden in de breedte	4
-----------------------------	---

Materiaal

Materiaal	Koper
-----------	-------

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja