



UM24A

**Samlingsskenor, 20X5mm, för 4-fält**

**Tekniska egenskaper**

**Elektrisk ström**

|           |       |
|-----------|-------|
| Märkström | 315 A |
|-----------|-------|

**Dimensioner**

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Bredd/tjocklek samlingsskena | 5 - 5 mm |
| Höjd samlingsskena           | 20 mm    |
| Strömskenans längd           | 995 mm   |

**Utrustning**

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Antal sektioner i bredd | 4 |
|-------------------------|---|

**Material**

|          |        |
|----------|--------|
| Material | Koppar |
|----------|--------|

**Hållbarhet**

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Halogenfri            | Ja |
| REACH-SVHC fri        | Ja |
| RoHS-överensstämmelse | Ja |