




UM24B

Raalkoper 20 x 10 mm b = 1000 mm

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	500 A
-----------------	-------

Afmetingen

Dikte rail	10 - 10 mm
------------	------------

Hoogte railsysteem	20 mm
--------------------	-------

Samenstelling

Aantal velden in de breedte	4
-----------------------------	---

Materiaal

Materiaal	Koper
-----------	-------

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
-----------------	----

RoHS conform	Ja
--------------	----