



HK10M12S

**Hakenkopfschraube M12x100mm , Cu10, (4 Stück)**

**Technische Eigenschaften**

**Ausstattung**

Gewindemaß metrisch 12 - 12

**Abmessungen**

Höhe 12 mm

Breite 12 mm

Tiefe 100 mm

**Ausstattung**

Gewindeart Metrisch

**Kompatibilität**

univers N-Kompatibilität Bausatz

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei Ja

REACH-SVHC frei Ja

RoHS-konform Ja