



14160001

Wippe mit 5 beiliegenden Linsen Arslys hellbronze, Metall

Technische Eigenschaften

Architektur

Steuer-/Bedienelement	Vollflächige Wippe
-----------------------	--------------------

Werkstoff

Farbe	Hellbronze
RAL Nummer	3012
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Aluminium
Oberfläche	Lackiert

Abmessungen

Höhe	55 mm
Breite	70 mm
Tiefe	25 mm

Konnektivität

Montageart	Klemmbefestigung
------------	------------------

Ausstattung

Kontrollfenster/Lichtauslass	Ja
------------------------------	----

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Stoßfestigkeit IK	IK02

Texte

Aufdruck	Ohne Aufdruck
Montageart	Klemmbefestigung
Beleuchtung	Für Beleuchtung und Kontrollschaltung
Drucktaster	Auch für KNX-Anwendungen: Taster 1-fach und Gruppentaster 1-fach
Wippschalter/-taster	Für Wipptaster Für Wechsel-/Kreuzschalter

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja