



EG103V



## Wochenschaltuhr, 1 Wechslerkontakt, 16A, 2 PLE, 12/24V, digital

### Technische Eigenschaften

#### Spannung

Bemessungsbetriebsspannung U<sub>e</sub> 12 - 24 V

#### Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

#### Leistung

230 V Glüh- und Halogenlampen 2300 W

#### Funktionen

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Gangreserve in Jahren      | 5 y  |
| Mit Netzsynchronisation    | Nein |
| Mit Quartz Synchronisation | Ja   |
| Anzahl Funktionskanäle     | 1    |

#### Ausstattung

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Genauigkeit pro Tag | 1,50 s |
| Mit Impulsprogramm  | Ja     |
| Anzahl Kanäle       | 1      |

#### Anschluss

Kontaktart 1x Wechsler

#### Einstellungen

|                |      |
|----------------|------|
| Tagesprogramm  | Ja   |
| Wochenprogramm | Nein |
| Jahresprogramm | Nein |

#### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -5 - +45 °C

#### Anschluss

|                                           |                        |
|-------------------------------------------|------------------------|
| Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter | 1 - 16 mm <sup>2</sup> |
| Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter   | 1 - 6 mm <sup>2</sup>  |

#### Texte

|              |                                                           |
|--------------|-----------------------------------------------------------|
| Anschlussart | Mit Schraubklemmen                                        |
| Funktion     | Tastensperre mittels Sperrschlüssel<br>Mit Impulsfunktion |

#### Abmessungen

|        |       |
|--------|-------|
| Höhe   | 85 mm |
| Breite | 35 mm |
| Tiefe  | 64 mm |

#### Kapazität

Anzahl Module 2

#### Elektrische Hauptattribute

Mindestintervall zwischen 2 Schaltzeichen 1 min