



50380802

Deviatore doppio/pulsante, contatto di

Caratteristiche tecniche

Corrente

Corrente di commutazione	10 AX (100W LED (SBL))
--------------------------	------------------------

Installazione, montaggio

Montaggio su	Montaggio a incasso
--------------	---------------------

Condizioni di impiego

Tensione nominale	250 V
-------------------	-------

Materiali

Materiale	Metallo Plastica
-----------	---------------------

Trattamento

Non trattato

Connettività

Tipo di montaggio/installazione	Fissaggio a morsetto Raccordo a vite
---------------------------------	---

Serie

Serie	70.90 x 70.90 mm
Profondità delle scatole da incasso	35 mm

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
Resistenza agli urti IK	IK07

Corrente

Corrente nominale	10 A
-------------------	------

Testo

Tipo di connessione	Con morsetti a vite
---------------------	---------------------

Sostenibilità

Conformità ROHS	Si
-----------------	----