




50380801

Puls. doppio, contatto di commutazione/deviatore, morsetti d'ingresso separati

Caratteristiche tecniche

Corrente

Corrente di commutazione 10 AX (100W LED (SBL))

Installazione, montaggio

Montaggio su Montaggio a incasso

Condizioni di impiego

Tensione nominale 250 V

Materiali

Materiale Metallo
Plastica

Trattamento Non trattato

Connettività

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a morsetto
Raccordo a vite

Serie

Serie 70.90 x 70.90 mm

Profondità delle scatole da incasso 35 mm

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

Resistenza agli urti IK IK07

Corrente

Corrente nominale 10 A

Testo

Tipo di connessione Con morsetti a vite

Sostenibilità

Conformità ROHS Sì