



M-R1103020L

Armoire de stock IP40 1100x2000x300 tôle recouvrement flasque entrée RAL7035

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Hauteur	2000 mm
Largeur	1100 mm
Profondeur	300 mm

**Normes**

Version CEM	Non
-------------	-----

**Equipement**

Plaque de montage incluse	Non
---------------------------	-----

**Connectivité**

Type de montage	Modulable
-----------------	-----------

**Accessoires**

Appareil supplémentaire additionnel	Oui
-------------------------------------	-----

**Installation, montage**

Convient au montage au sol	Oui
----------------------------	-----

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP40
Classe de protection	Classe I

**Matière**

Matière	Acier
Finition	Mat

**Durabilité**

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui