



WH23600807Q

**kallysto apparent complet: T23 SIDOS FI/RCCB 30mA avec bornes enfichables/ Beige**

**Caractéristiques techniques**

**Tension**

Tension nominale 230 V

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 16 A

**Fréquence**

Fréquence 50 - 50 Hz

**Matière**

Couleur Beige

Code RAL 1015

Matière Duroplast

Traitement de surface Non traité

**Dimensions**

Hauteur 88 mm

Largeur 88 mm

Profondeur 64 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 0 mm

**Raccordement**

Type de connexion / prise Norme suisse type 23

**Installation, montage**

Montage En saillie

**Connectivité**

Type de montage Fixation par vis

**Équipement**

Type de connecteur/prise de courant Norme suisse type 23

Insert central rotatif Non

Avec couvercle à charnière Non

**Capacité**

Nombre de modules 1

**Sécurité**

Résistance aux chocs IK IK04

Indice de protection IP IP20

**Identification**

Avec inscription Oui

**Convient pour**

kallysto montage en saillie

**Durabilité**

Sans halogène Oui

Conforme à la directive RoHS Oui