



KCF563L

Шина фазна вертикальна 3x2P/3x2P 10мм² 2-ряди, ліва

Технічні характеристики

Електричний струм

Номінальний струм 63 A

Архітектура

Кількість полюсів 4

Напруга

Номінальна імпульсна витримувана напруга U_{imp} 4000 V

Умови використання

Робоча температура -25 - 55 °C

Під'єднання

Поперечний переріз жорсткого провідника 10 mm²