



KCF563R

Barre verticale 63A Droite L1N-L2N-L3N et L1N-L2N-L3N 125mm 2-rangées

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal

63 A

Architecture

Nombre de pôles

4

Tension

Tension assignée de tenue aux chocs

4000 V

Conditions d'utilisation

Température de service

-25 - 55 °C

Raccordement

Section de raccordement en câble rigide

10 mm²