



LNH2100M

Nožasti osigurač NH2C 100A, gG, kombinovana indikacija

Tehničke karakteristike

Arhitektura

Krivulja	gG
----------	----

Osigurač

Veličina osigurača	NH2C
--------------------	------

Karakteristike osigurača	gG
--------------------------	----

Napon

Vrsta napajanja	AC
-----------------	----

Električna struja

Nazivna struja	100 A
----------------	-------

Uvjeti korištenja

Izolirano	Ne
-----------	----

Glavne električne karakteristike

Nazivna kratkospojna prekidna moć Icn AC prema IEC 60898-1	120 kA
--	--------

Snaga

Ukupni gubitak snage pri IN	10,70 W
-----------------------------	---------

Dimenzije

Visina	150 mm
--------	--------

Širina	39 mm
--------	-------

Dubina	72,5 mm
--------	---------

Održivost

Usklađeno sa REACH	Da
--------------------	----

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----