



WH23600804Q

kallysto apparent complet: T23 SIDOS FI/RCCB 30mA avec bornes enfichables/Anthr.

#### Caractéristiques techniques

##### Tension

Tension nominale 230 V

##### Courant électrique

Courant assigné nominal 16 A

##### Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

##### Matière

Couleur Anthracite

Code RAL 7024

Matière Duroplast

Traitement de surface Non traité

##### Dimensions

Hauteur 88 mm

Largeur 88 mm

Profondeur 64 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 0 mm

##### Raccordement

Type de connexion / prise Norme suisse type 23

##### Installation, montage

Montage En saillie

##### Connectivité

Type de montage Fixation par vis

##### Équipement

Type de connecteur/prise de courant Norme suisse type 23

Insert central rotatif Non

Avec couvercle à charnière Non

##### Capacité

Nombre de modules 1

##### Sécurité

Résistance aux chocs IK IK04

Indice de protection IP IP20

##### Identification

Avec inscription Oui

##### Convient pour

kallysto montage en saillie

##### Durabilité

Sans halogène Oui

Conforme à la directive RoHS Oui