



LF6011009016

LF kanal, 60x110mm, prometna bijela

Tehničke karakteristike

Dimenzije

Visina	60 mm
Širina	110 mm
Dužina	2000 mm
Unutrašnji presjek	5460 - 5460 mm ²

Kapacitet

Maks. broj kablova (Ø11mm, 50% ispunjeno, bez uređaja)	23
--	----

Materijali

Materijal	Polivinilklorid (PVC)
Obrada	Neobrađeno
RAL kod	9016
Boja	Prometna bijela

Sigurnost

Otpornost na udarce IK	IK07
Ingress Protection (IP) klasa	IP30

Standardi

Prikladno za funkcionalni integritet prema DIN4102-12	Ne
---	----

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-5 - 60 °C
-------------------	------------

Povezivost

Spojnica kanala	Prethodno opremljen spojnica
-----------------	------------------------------

Oprema

Broj particija	0
Broj odjeljaka	1 - 4
Broj uklopivih particija	3
Držač kablova je sastavni dio seta	Da
Sa zaštitnim filmom	Ne

Održivost

REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da

Ilustracije / crteži

