



BKF400045

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Largeur            | 400 mm                        |
| Longueur           | 2400 mm                       |
| Section intérieure | 25200 - 25200 mm <sup>2</sup> |

**Capacité**

|   |     |
|---|-----|
| Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs) | 104 |
|---|-----|

**Dimensions**

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Hauteur minimale de la chape | 45 mm      |
| Plage de nivellement         | 45 - 70 mm |

**Conditions d'utilisation**

|   |      |
|---|------|
| Charge verticale appliquée sur une grande surface (charge lourde) | 3 kN |
| Charge verticale appliquée sur une petite surface                 | 2 kN |

**Notice**

|                  |     |
|------------------|-----|
| Entretien du sol | Sec |
|------------------|-----|

**Dimensions**

|  |   |
|--|---|
| Nombre d'unités d'installation intégrées | 3 |
|--|---|

**Equipement**

|   |                  |
|---|------------------|
| Nombre de compartiments                 | 1 - 1            |
| Fixation au mur de séparation (cloison) | Fixation par vis |
| Avec cloison                            | Non              |

**Installation, montage**

|                      |      |
|----------------------|------|
| Ouverture de montage | Sans |
|----------------------|------|

**Matière**

|  |           |
|--|-----------|
| Matière                                  | Acier     |
| Matériau paroi latérale/auge de plancher | Plastique |

**Cache, porte**

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Matériau du couvercle | Acier  |
| Couverture de surface | Zingué |

**Fonctions**

|  |     |
|--|-----|
| Possibilité de désolidarisation de la base et du châssis principal | Oui |
|--|-----|

**Matière**

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Traitement de surface | Zingué |
|-----------------------|--------|

**Fonctions**

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Avec bac de plancher | Non |
|----------------------|-----|

**Cache, porte**

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Couvercle ouverture de montage | Non |
| Verrouillage du couvercle      | Non |

**Durabilité**

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Sans halogène                | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |

Illustrations | dessins

