



30863512

Prekidač, kontrolni, izmjenični, sa indikacijom, jezgro, NŽ, W.1, p.bijela mat

Tehničke karakteristike

Električna struja

Struja uklapanja/isklapanja	10 A
-----------------------------	------

Instalacija, montaža

Montiranje na	PŽ montaža Montaža u zid/PŽ
---------------	--------------------------------

Napon

Nazivni napon	250 V
---------------	-------

Materijali

Boja	Polarna bijela
Obrada površine	Mat
Materijal	Termoplastika
Obrada	Neobrađeno

Povezivost

Vrsta montaže	Montaža vijcima
---------------	-----------------

Kontrole i indikatori

Broj tipki	1
------------	---

Dimenzije

Dimenzije	58 x 58 mm
Ugrađena dubina	12 mm
Montažna dubina ugradbenih kutija	0 mm

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP55
-------------------------------	------

Tekst

Vrsta veze	Sa N-klemom Sa ubodnim stezaljkama
Rasvjeta	Sa crvenom LED 230 V Za nadzorni krug