



FL049BW

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Höhe	1400 mm
Breite	800 mm
Tiefe	300 mm
Materialdicke Seitenwand	1.50 mm

Sicherheit

Schutzart IP	IP66
Schutzklasse	Schutzklasse I
Stoßfestigkeit IK	IK10

Ausstattung

Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	0
---	---

Installation, Montage

Montage auf	Wandbefestigung
Geeignet für Aussenbereich	Ja

Werkstoff

Farbe	Edelstahl
Oberfläche	Geschliffen
Werkstoff	Edelstahl

Abdeckung, Tür

Mit transparentem Deckel/Tür	Nein
------------------------------	------

Elektrischer Strom

Nennstrom	630 A
-----------	-------

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----