



FL049BW

### Caractéristiques techniques

#### Dimensions

Hauteur	1400 mm
Largeur	800 mm
Profondeur	300 mm
Épaisseur du matériau des parois latérales	1.50 mm

#### Sécurité

Indice de protection IP	IP66
Classe de protection	Classe I
Résistance aux chocs IK	IK10

#### Équipement

Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	0
--	---

#### Installation, montage

Montage	Montage mural
Adapté à un usage extérieur	Oui

#### Matière

Couleur	Acier inoxydable
Traitement de surface	Poncé
Matière	Acier inoxydable

#### Cache, porte

Couvercle/porte transparent(e)	Non
--------------------------------	-----

#### Courant électrique

Courant assigné nominal	630 A
-------------------------	-------

#### Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----