



FL049BW

orion.inox Obudowa 1400x800x300mm, IP66, AISI 304, drzwi pełne

Właściwości techniczne

Wymiary

Wysokość	1400 mm
Szerokość	800 mm
Głębokość	300 mm
Grubość ścianki bocznej	1,50 mm

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP66
Klasa ochronności	Klasa izolacji I
Odporność na uderzenie IK	IK10

Sprzęt

Liczba otworów płyty kołnierzej	0
---------------------------------	---

Instalacja, montaż

Sposób montażu	Montaż ścienny
Nadaje się do użytku na zewnątrz	Tak

Materiały

Kolor	Stal szlachetna
Obróbka	Uziemiony
Materiał	Stal szlachetna

Pokrywa, drzwi

Drzwi/pokrywa są przezroczyste	Nie
--------------------------------	-----

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	630 A
-----------------	-------

Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS	Tak
-----------------	-----