



WH36182405A

robusto Einsatz: 4Kant-Schlüss.-S1/1p/0-1-2-1&2 +IP55-Front für UP-Komb. Schwarz

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung	220 - 250 V
Nennspannung	230 V

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz Aufputz
-------------	----------------------

Sicherheit

Schutzart IP	IP55
--------------	------

Elektrischer Strom

Nennstrom	25 A
-----------	------

Abmessungen

Abmessungen	86 x 86 mm
Tiefe	45.8 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	28 mm

Werkstoff

Farbe	Schwarz
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Unbehandelt

Architektur

Steuer-/Bedienelement	Schlüssel
-----------------------	-----------

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	Drehriegel Taster/Schalter
-----------------------	-------------------------------

Texte

Schaltart/Variante	Serienschalter Schema 1/1-polig
Anschlussart	Mit Schraubklemmen

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----