



BA64001507030B

**SLISSET LEDNINGSKANAL,44X19MM OBS! Utgått**

**Tekniska egenskaper**

**Dimensioner**

Höjd	43 mm
Bredd	20 mm
Längd	2000 mm
Slitsbredd/Öppningsmått	4 mm
Slitsbredd	6 mm

**Utrustning**

Skyddad vid leverans	Ja
----------------------	----

**Material**

Material	Polyvinylklorid (PVC)
----------	-----------------------

**Funktioner**

Är självsläckande	Ja
-------------------	----

**Standarder**

Flamskyddsklass enl. UL94	V0
---------------------------	----

**Säkerhet**

Brandklass	M1
------------	----

**Material**

Färg	Grå (stenfärgad)
RAL-kod	7030

**Arkitektur**

Flexibel	Nej
----------	-----

**Konfiguration**

Sidovägg	Slitsad
----------	---------

**Hållbarhet**

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja