



FU52AN

Caja componible emp. vegaD para 1 kit eq.+3filas,72M,987x550x182mm s/puerta

Características técnicas

Instalación, montaje

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Adecuado para uso en exteriores | No |
| Montaje en | Empotrado |

Corriente eléctrica

| | |
|----------------------------|-------|
| Corriente nominal asignada | 160 A |
|----------------------------|-------|

Equipo

| | |
|-----------------------------------|----|
| Número de carriles | 3 |
| Número de filas | 5 |
| Número de sección en anchura | 2 |
| Con cierre | No |
| Tiene bloque de terminales neutro | No |

Capacidad

| | |
|-------------------|-----|
| Número de módulos | 120 |
|-------------------|-----|

Dimensiones

| | |
|-----------------------------|--------|
| Altura | 987 mm |
| Anchura | 600 mm |
| Profundidad | 182 mm |
| Anchura de instalación | 550 mm |
| Profundidad de montaje | 110 mm |
| Número de unidades de ancho | 24 |

Cubierta, puerta

| | |
|------------------------------------|----|
| La puerta/cubierta es transparente | No |
|------------------------------------|----|

Conexión

| | |
|---|---|
| Número de entradas de conductos de cables | 4 |
|---|---|

Materiales

| | |
|------------|-------------------|
| Material | Metal Plástico |
| Código RAL | 9010 |
| Colour | Blanco puro |

Equipo

| | |
|---|----|
| Tiene bloque de terminales de conexión a tierra | No |
| Tiene placa de montaje | No |

Seguridad

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Clase de protección | Clase de aislamiento II |
| Índice de protección IP | IP30 |
| Tipo de cerradura | Sin bloqueo |

Sostenibilidad

| | |
|-------------------|----|
| Conforme con RoHS | Sí |
|-------------------|----|