



FU52AN

vega D enc. p/completar a.987, 72M

Características técnicas

Instalação / montagem

Adequado para utilização no exterior	Não
Montagem	Encastrar

Intensidade de corrente

Corrente nominal	160 A
------------------	-------

Equipamento

Número de calhas	3
Número de filas	5
Número de secções	2
Com fecho	Não
Tem bloco de bornes neutro	Não

Capacidade

Número de módulos	120
-------------------	-----

Dimensões

Altura	987 mm
Largura	600 mm
Profundidade	182 mm
Largura incorporada	550 mm
Profundidade da montagem	110 mm
Número de unidades de largura	24

Tampa, porta

A porta/tampa é transparente	Não
------------------------------	-----

Ligações

Número de entradas de condutores	4
----------------------------------	---

Materiais

Material	Metal Plástico
Código RAL	9010
Cor	Branco puro

Equipamento

Possui bloco de terminais de ligação à terra	Não
Possui placa de montagem	Não

Índice de proteção

Classe de proteção	Classe de isolamento II
Índice de proteção IP	IP30
Recebe fechadura	Sem bloqueio

Sustentabilidade

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----