



ZAN142AAA

Hausanschlusssäule, Baureihe 142, 1x3NH00, Zu: 6-95 mm², Ab: 6-70 mm²

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Höhe	1420 mm
Breite	320 mm
Tiefe	225 mm

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

Konnektivität

Montageart	teilversenkt
------------	--------------

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	1
Anzahl der Schlösser	1

Installation, Montage

Geeignet für Aussenbereich	Ja
----------------------------	----

Werkstoff

RAL Nummer	7035
Farbe	Lichtgrau
Werkstoff	Glasfaserverstärkter Kunststoff

Ausstattung

Mit Montageplatte	Ja
Mit Sammelschiene	Nein
Mit Standfuß	Ja

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP44
Schließungstyp	Schloss mit Schlüssel
Stoßfestigkeit IK	IK10

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja

Abbildungen | Zeichnungen

