



L063L

Reitersicherungsunterteil D02 E18 63A 3polig 60mm Sammelschiene Anschlussklemme

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	63 A
Nennstrom für Sicherungseinsätze	2 A
	4 A
	6 A
	10 A
	16 A
	20 A
	25 A
	32 A
	35 A
	40 A
	50 A
	63 A

Architektur

Polanzahl	3
-----------	---

Installation, Montage

Montage auf	Sammelschienensystem
Nominales Drehmoment	2,50 - 2,50 Nm

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp Eingang	Käfigklemme
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1.5 - 25 mm ²

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	2 W
---------------------------------------	-----

Lieferumfang

Mit Deckel	Ja
------------	----

Sicherung

Sicherungsgröße	D02
Sicherungscharakteristik	gG ; gR

Abmessungen

Höhe	201 mm
Breite	27 mm
Länge	72 mm
Abstand Sammelschienen	60 mm

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja