



L063L

**Tekniska egenskaper**

**Elektrisk ström**

Märkström	63 A
Märkström för säkringsinsats	2 A 4 A 6 A 10 A 16 A 20 A 25 A 32 A 35 A 40 A 50 A 63 A

**Arkitektur**

Antal poler	3
-------------	---

**Installation, montering**

Montering	Skensystem
Nominellt åtdragningsmoment	2,50 - 2,50 Nm

**Anslutning**

Anslutningstyp ingång	Korgklämma
Area flexibel ledare	1.5 - 25 mm <sup>2</sup>

**Frekvens**

Frekvens	50 - 60 Hz
----------	------------

**Ström**

Total effektförlust vid nominell märkström	2 W
--	-----

**Leveransens omfattning**

Med lock	Ja
----------	----

**Säkring**

Säkringsstorlek	D02
Säkringens karakteristik	gG ; gR

**Dimensioner**

Höjd	201 mm
Bredd	27 mm
Längd	72 mm
Avstånd samlingsskenor	60 mm

**Hållbarhet**

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja