



L063L

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	63 A
Märkström för säkringsinsats	2 A
	4 A
	6 A
	10 A
	16 A
	20 A
	25 A
	32 A
	35 A
	40 A
	50 A
	63 A

Arkitektur

Antal poler	3
-------------	---

Installation, montering

Montering	Skensystem
Nominellt åtdragningsmoment	2,50 - 2,50 Nm

Anslutning

Anslutningstyp ingång	Korgklämma
Area flexibel ledare	1.5 - 25 mm ²

Frekvens

Frekvens	50 - 60 Hz
----------	------------

Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	2 W
--	-----

Leveransens omfattning

Med lock	Ja
----------	----

Säkring

Säkringsstorlek	D02
Säkringens karakteristik	gG ; gR

Dimensioner

Höjd	201 mm
Bredd	27 mm
Längd	72 mm
Avstånd samlingsskenor	60 mm

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja