



L063S

D02 Reitersicherungsunterteil 3x63A schaltbar

Technische Eigenschaften

Sicherung

Sicherungsgröße	D02
-----------------	-----

Architektur

Polanzahl	3
-----------	---

Elektrischer Strom

Nennstrom	63 A
-----------	------

Nennstrom für Sicherungseinsätze	2 A 4 A 6 A 10 A 13 A 16 A 20 A 25 A 35 A 50 A 63 A
----------------------------------	---

Installation, Montage

Montage auf	Sammelschienensystem
-------------	----------------------

Nominales Drehmoment	2,50 - 2,50 Nm
----------------------	----------------

Abmessungen

Höhe	212 mm
------	--------

Breite	36 mm
--------	-------

Tiefe	77 mm
-------	-------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-25 - 55 °C
--------------------	-------------

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	4,86 W
---------------------------------------	--------

Werkstoff

Werkstoff	Kunststoff
-----------	------------