



LNH0035MK

Sicherung NH000 gG AC500V 35A Kombikennmelder Grifflasche spannungsfrei

Technische Eigenschaften

Architektur

Auslösecharakteristik

gG

Sicherung

Sicherungsgröße

NH000

Sicherungscharakteristik

gG

Spannung

Versorgungsspannungsart

AC

Bemessungsbetriebsspannung Ue

500 - 500 V

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz

500 - 500 V

Elektrischer Strom

Nennstrom

35 A

Einsatzbedingungen

Isoliert

Ja

Elektrische Hauptattribute

Bemessungsschaltvermögen Icn nach IEC 60898-1

120 kA

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom

3 W

Abmessungen

Höhe

52,50 mm

Breite

79 mm

Tiefe

79 mm

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei

Ja

RoHS-konform

Ja