



LNH0035MK

Mespatroon NH000 35 A 500 V gG combimelder, geïso. opgestelde trekoren

#### Technische eigenschappen

##### Uitvoering

Afschakelkarakteristiek gG

##### Zekering

Zekeringsgrootte NH000

Kenmerken zekering gG

##### Spanning

Type voeding AC

Nominale spanning  $U_e$  500 - 500 V

Nominale spanning bij AC 50 Hz 500 - 500 V

##### Stroom / temperatuur

Nominale stroom 35 A

##### Gebruiksvoorwaarden

Geïsoleerd Ja

##### Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nom. kortsluitafschakelvermogen  $I_{cn}$  volgens IEC 60898-1 120 kA

##### Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN 3 W

##### Afmetingen

Hoogte 52,50 mm

Breedte 79 mm

Diepte 79 mm

##### Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij Ja

RoHS conform Ja