



LNH0035MK

Pojistka nožová NH000 gG 500V 35A dvojitá signalizace, izolovaný adaptér

Technické vlastnosti

Architektura

Vypínací charakteristika gG

Pojistka

Velikost pojistky NH000

Charakteristika pojistek gG

Napětí

Typ napájecího napětí AC

Provozní napětí AC 500 - 500 V

Jmenovité napětí při AC 50 Hz 500 - 500 V

Elektrický proud

Jmenovitý proud 35 A

Podmínky použití

Izolované Ano

Hlavní elektrické atributy

Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icn AC podle IEC 60898-1 120 kA

Výkon

Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu 3 W

Rozměry

Výška 52,50 mm

Šířka 79 mm

Hloubka 79 mm

Udržitelnost

Bez REACH-SVHC Ano

V souladu se směrnicí RoHS Ano