



LE33K-KS

Pojistkový spodek DIII (E33) 1pól., se svorkou 10 mm², bez krytu

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Jmenovitý proud	63 A
Jmenovitý proud pro pojistkové vložky	35 A
	40 A
	50 A
	63 A

Instalace, montáž

Montáž	Lišta DIN
--------	-----------

Architektura

Počet pólů	1
------------	---

Pojistka

Velikost pojistky	DIII
-------------------	------

Rozsah dodávky

S krytem	Ne
----------	----

Rozměry

Výška	15 mm
Šířka	32 mm
Délka	375 mm

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano