



B04104



Centralino 24 moduli con portella fumè Pablo IP40 Incasso bianco IP40 INC 24 W

Caratteristiche tecniche

Installazione, montaggio

Montaggio su	Montaggio a incasso
--------------	---------------------

Corrente

Corrente nominale	125 A
-------------------	-------

Equipaggiamento

Numero di guide DIN	2
Numero di file	2
Con serratura	No
Con morsettiera di neutro	No

Numero di moduli

Numero di moduli	24
------------------	----

Serie

Altezza	425 mm
Larghezza	345 mm
Profondità	109 mm
Larghezza di montaggio	345 mm

Porta / coperchio

Numero di porte del quadro elettrico	1
--------------------------------------	---

Serie

Profondità di installazione	77 mm
Numero di unità in larghezza	12

Porta / coperchio

Porta/frontale trasparente	Sì
----------------------------	----

Materiali

Materiale	Plastica
Codice RAL	9016
Colore	Bianco

Equipaggiamento

Con morsettiera di terra	No
Con piastra di montaggio	No

Materiali

Resistente agli ultravioletti	Sì
-------------------------------	----

Protezione

Classe protezione	Isolamento classe II
Resistenza agli urti IK	IK09
Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP40
Tipo di bloccaggio	Senza serratura
Grado di resistenza al filo incandescente GWT	960 °C

Sostenibilità

Senza alogeni	Sì
Conformità REACH – SVHC free	Sì
Conformità ROHS	Sì

Illustrazioni | Disegni

