Produktdatenblatt
FP61TW

FP61TW

Schrank, univers, IP54, SK I, 950 x 300 x 205 mm, leer

Technische Eigenschaften

Abmessungen	
Höhe	900 mm
Breite	300 mm
Tiefe	205 mm
Materialdicke Seitenwand	1 mm

Sicherheit	
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP54
Schutzklasse	Schutzklasse I
Stoßfestigkeit IK	IK09

Ausstattung	
Anzahl Felder	1
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	2

Installation, Montage	
Montage auf	Unterputz
Geeignet für Aussenbereich	Nein

Werkstoff	
Farbe	Reinweiß
RAL Nummer	9010
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Werkstoff	Stahl

Ausstattung	
Anzahl Reihen	6

Abdeckung, Tür	
Anzahl Schranktüren	1
Anzahl der Schlösser	1
Mit transparentem Deckel/Tür	Nein

Elektrischer Strom	
Nennstrom	250 A

Nachhaltigkeit	
RoHS-konform	Ja